

DYSON CLEAN + WASH HYGIENE

PULIZIA PROFONDA DI TUTTA LA CASA

SISTEMA IGIENICO DYSON SENZA FILTRO

Pulisce sia lo sporco asciutto che quello bagnato senza utilizzare un filtro poco igienico. Nessun rilascio di batteri o cattivi odori.¹

SOLLEVA POLVERE E DETRITI COME UN ASPIRAPOLVERE

Filamenti densamente disposti si intrecciano formando microscopiche strutture ad uncino, catturando e sollevando lo sporco asciutto dai pavimenti duri.²

RIMUOVE RAPIDAMENTE LIQUIDI E MACCHIE

Rimuove efficacemente liquidi versati e macchie ostinate grazie all'azione capillare che risucchia i liquidi di scarto.

TEMPI DI ASCIUGATURA RAPIDI

Lascia meno di 1g d'acqua per metro², permettendo ai pavimenti di asciugare in 60 secondi.³

RIMUOVE TUTTI I TIPI DI CAPELLI, ANCHE BAGNATI

Il rullo in microfibra, arricchito con setole in nylon, smuove e raccoglie tutti i tipi di capelli, inclusi quelli degli animali domestici, anche quando bagnati.

ANTI-GROVIGLIO, ANCHE SU CAPELLI LUNGH

Il nuovo pettine anti-groviglio posizionato dietro il rullo aiuta a prevenire annodamenti e grovigli, anche sui capelli lunghi fino a 35 cm.

RULLO AUTOPULENTE SEMPRE LAVATO CON ACQUA PULITA

Ad ogni rotazione, acqua sporca e detriti vengono rimossi dal rullo prima di essere reidratato uniformemente con acqua pulita.

MANUTENZIONE

Nuovo sistema igienico dei rifiuti sulla spazzola- Progettato per mantenere i residui alla base della macchina, evitando che lo sporco venga spinto verso l'alto. Rimuovi l'unità con un solo gesto. Lo svuotamento richiede solo 20 secondi.⁵

CICLO DI AUTOPULIZIA CON NUOVO DOCK AD ARIA CALDA

Pulisce l'intero sistema prima di asciugare il rullo con aria calda a 85°C, prevenendo la formazione di batteri e odori.⁴ Usabilità: Il più leggero pulitore wet & dry da impugnare⁶
Più snello e facile da manovrare. Più leggero di qualsiasi altro.⁶

NUOVO FORMATO "LIE-FLAT"

Si appiattisce fino a 113 mm per pulire sotto i mobili bassi, senza perdita di prestazioni.

QUATTRO MODALITÀ DI POTENZA PER OGNI ESIGENZA

Passa facilmente tra le modalità e affronta tutto: capelli, detriti, liquidi appiccicosi e macchie secche. Usa la modalità Max per lo sporco più ostinato.

DETERGENTE DYSON 02 PROBIOTIC – INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Il tuo alleato per una pulizia a livello microscopico. Aggiungi 10 ml di detergente per pavimenti duri Dyson 02 Probiotic quando lavi, per pavimenti impeccabili.

ACCESSORI INCLUSI

1. Stazione di ricarica riscaldata
2. Caricatore

DATI TECNICI

Autonomia:
45 minuti

Tipologia accensione
Pulsante

Tempo di ricarica:
4,5 h
Autopulizia 30 min

Capacità contenitore:
Acqua pulita – 750ml
Acqua sporca – 500ml


Dimensioni prodotto (H x L x W):
1096 x 280 x 244

Dimensioni scatola (H x L x W):
228x 765 x 292

Peso:
Peso macchina (senza dock) = 3.82 kg
Peso Dock = 1.73 kg
Peso sulla mano = 683g

Codice Prodotto:
494498-01

Codice EAN:
5025155133781



¹ I confronti si basano sulle differenze di design: gli aspirapolvere con filtri possono rilasciare odori o microrganismi durante l'uso. Poiché la nostra macchina non ha un filtro, non c'è riemissione da un filtro. Testato contro Staphylococcus Aureus e odore di cane bagnato.

² Solo per l'uso su pavimenti duri.

³ Test condotto esternamente presso Intertek con un panel di esperti; i partecipanti hanno utilizzato la macchina su pavimenti in parquet, piastrelle, marmo e vinile.

⁴ Rispetto ai lavapavimenti con aspirazione. Test condotto su una varietà di sporchi secchi e umidi che simulano cinque anni di utilizzo; la modalità di autopulizia è stata utilizzata secondo le istruzioni del produttore. La capacità di aspirazione è stata testata secondo il metodo interno Dyson.

⁵ Test condotto internamente; tempo medio impiegato dai partecipanti per rimuovere il vassoio dei residui dalla testa di pulizia e svuotare i residui secchi.

⁶ Confronto effettuato rispetto ai primi 5 brand a livello globale, considerando i 3 principali modelli dedicati al lavaggio dei pavimenti per ciascun brand, sulla base dei dati GfK, FEB e Circana da giugno 2024 a giugno 2025, testati internamente secondo il protocollo DTM021.